

Garant**VHM sferinė freza, dešininė spiralė vidutinė, be dangos, Ø h10 DC: 5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209460 5 |
| GTIN | 4045197510358 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Efektīvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui. Pjovimo briaunos spindulio plote tiksliai atitinka **spindulio kontūrą**. Todėl gaunami puikūs frezavimo kopijuojant rezultatai.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Dantų skaičius Z | 4 |
| Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30 | 0,09 mm/aps, |
| Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25 | 0,12 mm/aps, |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 5 mm |
| Koto Ø D _s | 5 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 19 mm |
| Bendras ilgis L | 50 mm |
| Kampų užapvalinimas r _v | 2,5 mm |
| Danga | be dangos |
| Dantų smulkumas | vidutinis |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Frezos profilis | kryžminiai dantys |

| | |
|---|---|
| Tipas | W |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h10 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Darbinis plotis a _e frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Koto tolerancija | h6 |
| Produkto rūšis | Frezos |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| PVDF GF20 | tinka | 120 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 120 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 100 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 100 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 120 m/min | N |
| PEEK CF30 | tinka | 110 m/min | N |
| GFK | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| CFK | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |