

**Garant****VHM freza su gręžimo viršūne, dešininė spiralė vidutinė, be dangos, Ø h10  
DC: 5Mmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209435 5M
GTIN	4045197477750
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

**Labai efektyvus kryžminis dantytumas** ir **135° gražto smaigalys** ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui.

Dešininė spiralė, **drožlės nukreipiamos į viršų**.

Dydžiai 5M, 6M, 8M: prailgintas modelis.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25	0,12 mm/aps,
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30	0,09 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Danga	be dangos
Dantų smulkumas	vidutinis
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	kryžminiai dantys

Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Smailas kampas	135 laipsniai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Koto tolerancija	h6
Produkto rūšis	Frezos

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	120 m/min	N
POM GF25	tinka	120 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	120 m/min	N
PEEK CF30	tinka	110 m/min	N
GFK	ribotai tinka	120 m/min	N
CFK	ribotai tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		