

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Neodimis, Ø: 6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085924 6
GTIN	2050001737717
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Ø	6 mm
Aukštis	4,5 mm
Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Svoris	2,7 g
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Sriegio įvorė	taip
Nominalioji sukibimo jėga	5 N

Sriegis	M3 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
---	-----------