

**Garant****VHM freza, kairinė spiralė stambiadantė, be dangos, Ø h10 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209420 10
GTIN	4045197477729
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

**Efektyvus kryžminis dantytumas** ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiamam apdirbimui, griovelių frezavimui.

**Kairinė spiralė**, drožlės nukreipiamos į apačią. Puikiai tinka plonomis medžiagoms.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Dantų skaičius Z	2
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30	0,2 mm/aps,
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25	0,3 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Dantų smulkumas	grubus
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	kryžminiai dantys

Tipas	W
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,5 \times D$ , kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Koto tolerancija	h6
Produkto rūšis	Frezos

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	120 m/min	N
POM GF25	tinka	120 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	120 m/min	N
PEEK CF30	tinka	110 m/min	N
GFK	ribotai tinka	120 m/min	N
CFK	ribotai tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------