



Standartinių varžtinių jungčių komplektas dėžutėje, Tipas: SET1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Dėžutė su žalvarinėmis tekintomis dalimis, darbinis slėgis ne didesnis kaip 25 bar, darbinė temperatūra maks. 150 °C.

Patogi, tvirta ir kokybiška plastikinė dėžutė su dažniausiai naudojamais antgaliais, movomis, dvigubomis movomis, kamščiais ir fiksavimo veržlėmis iš mūsų žalvarinių tekintų dalių programos. Iš viso 35 skirtingų tipų smulkios detalės aiškiai pateikiamos 21 plastikinėje dėžutėje. Įdėklus galima nuimti ir įdėti atskirai į pačią dėžę. Visi įdėklai yra pažymėti juose esančių dalių gaminių numeriais.

Turinys:

30 įsukamų žarnų antgalių: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13

38 dvigubos movos: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4

19 vibraciją slopinančių movų G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.

18 rankovių G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

sandarinio varžtai G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

15 dvipusiai įsukami žarnų antgaliai 6, 9, 13 mm

20 veržlių G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2

Sriegių klėjai 10 ml

1 PTFE sandarinimo juosta

Techninis aprašymas

Medžiaga

žalvaris