

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 9,5-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231630 9,5-X
GTIN	4062406628840
Produktų klasė	20N

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Angoms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

**Techninis aprašymas**

pastūma f aliuminiui trumpadrožiui	0,23 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
pagrindinio elemento dydžiui	9,5 mm

Serija	HiPer-Drill
Danga	be dangos
Ø ribos	9,5 - 9,99 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		