

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 35-Xmm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231630 35-X   |
| GTIN             | 4062406635855 |
| Produktų klasė   | 20N           |

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Angoms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

**Techninis aprašymas**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| pastūma f aliuminiui trumpadrožiui | 0,56 mm/aps, |
| Serija                             | HiPer-Drill  |
| pagrindinio elemento dydžiui       | 35 mm        |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Danga                              | be dangos                |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1                        |
| Ø ribos                            | 35 - 35,99 mm            |
| Smailas kampas                     | 135 laipsniai            |
| Kietlydinys                        | HU7810                   |
| Ašmenys                            | HM                       |
| Pusiau standartinis                | taip                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z         | 2                        |
| Produkto rūšis                     | Pjovimo galvutė gręžimui |

### Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka     | 250 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka     | 200 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka     | 150 m/min      | N         |
| CuZn                         | tinka     | 180 m/min      | N         |
| drėgnas, maks.               | tinka     |                |           |