

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 13-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231630 13-X
GTIN	4062406635619
Produktų klasė	20N

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

pagrindinio elemento dydžiui	13 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Serija	HiPer-Drill

Danga	be dangos
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,29 mm/aps,
Ø ribos	13 - 13,49 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		