

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, Ø D: 32-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231650 32-X
GTIN	4062406636647
Produktų klasė	20N

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/aps,
pagrindinio elemento dydžiui	32 mm
Serija	HiPer-Drill

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Ø ribos	32 - 32,99 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
INOX <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	55 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Torx Plus varžtas Pavara 20IP	231999 20IP
-------------------------------	-------------