

Garant
VHM sferinė freza, dešininė spiralė vidutinė, be dangos, Ø h10 DC: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	209460 8
GTIN	4045197510372
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Efektīvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui. Pjovimo briaunos spindulio plote tiksliai atitinka **spindulio kontūrą**. Todėl gaunami puikūs frezavimo kopijuojant rezultatai.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30	0,16 mm/aps,
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25	0,22 mm/aps,
Dantų skaičius Z	6
Koto Ø D _s	8 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	29 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Kampų užapvalinimas r _v	4 mm
Danga	be dangos
Dantų smulkumas	vidutinis
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	kryžminiai dantys

Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Koto tolerancija	h6
Produkto rūšis	Frezos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	120 m/min	N
POM GF25	tinka	120 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	120 m/min	N
PEEK CF30	tinka	110 m/min	N
GFK	ribotai tinka	120 m/min	N
CFK	ribotai tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------