

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 16-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231660 16-X
GTIN	4062406636890
Produktų klasė	20N

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Serija	HiPer-Drill
Pastūma f apdirbant GG(G)	0,33 mm/aps,

pagrindinio elemento dydžiui	16 mm
Ø ribos	16 - 16,99 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kietlydinys	HB7725
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		