

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 34-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

231660 34-X

GTIN

4062406637071

Produktų klasė

20N

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui  $5 \times D$ .

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

**Techninis aprašymas**

pagrindinio elemento dydžiui

34 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius

1

Serija

HiPer-Drill

Pastūma f apdirbant GG(G)	0,5 mm/aps,
Ø ribos	34 - 34,99 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kietlydinys	HB7725
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		