

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, Ø D: 18-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231640 18-X
GTIN	4062406636098
Produktų klasė	20N

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Serija	HiPer-Drill

pagrindinio elemento dydžiui	18 mm
Ø ribos	18 - 18,99 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kietlydinys	HB7530
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	40 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	35 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Torx Plus varžtas Pavara 8IP1	231999 8IP1
-------------------------------	-------------