

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7725, Ø D: 12,5-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231660 12,5-X
GTIN	4062406636838
Produktų klasė	20N

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifluota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis. Tiekimo terminas: 10 darbo savaičių

Minimalus užsakomas kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius:

Atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti.

Techninis aprašymas

Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
pagrindinio elemento dydžiui	12,5 mm

Pastūma f apdirbant GG(G)	0,24 mm/aps,
Ø ribos	12,5 - 12,99 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kietlydinys	HB7725
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	70 m/min	P
Ketus (G)	tinka	100 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		