

**Re-Bo****Pjovimo diskas metalui stambiadantis HZ, be dangos, Ø × storis: 63X2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	176000 63X2
GTIN	4045197244376
Produktų klasė	17A

**Aprašymas****Modelis:**

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandimo kampu. Diskai, kurių Ø 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirksčias kūgiškumas pagal DIN 1840.

**DIN 1838 C stambiadantis**, su lenktos formos dantimis, forma C. Našus diskas (HZ) **su rupaus ir glotnaus pjovimo dantimis**. Rupaus pjovimo dantis yra 0,15–0,30 mm aukštesnis už glotniojo pjovimo ir turi nuožulą abiejuose šonuose. Tokiu būdu abu dantys tolygiai paskirsto apkrovą pjovimo metu.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka pjauti mažo ir vidutinio tvirtumo ruošinius. Dantų forma, paskirstanti apkrovą, užtikrina efektyvų pjovimą.

**Prašome atkreipti dėmesį:** jeigu ruošinys visiškai neperpjauamas, o tik įpjauamas, tada pjūvio galiniame paviršiuje lieka papildomas griovelis nuo aukštesnių rupaus pjovimo dantų.

**Pastaba:**

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	16 mm
Ø	63 mm
Storis	2 mm
Dantų skaičius Z	40
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1838
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	11 m/min	M
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		