

**Garant****VHM freza, dešininė spiralė stambiadantė, be dangos, Ø h10 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209410 4
GTIN	4045197477545
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

**Efektyvus kryžminis dantytumas** ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiamam apdirbimui, griovelių frezavimui.

Dešininė spiralė, **drožlės nukreipiamos į viršų**.

Dydžiai 5M, 6M, 8M: prailgintas modelis.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30	0,07 mm/aps,
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25	0,1 mm/aps,
Dantų skaičius Z	2
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Dantų smulkumas	grubus
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	kryžminiai dantys

Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Koto tolerancija	h6
Produkto rūšis	Frezos

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	120 m/min	N
POM GF25	tinka	120 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	100 m/min	N
PEEK GF30	tinka	100 m/min	N
PTFE CF25	tinka	120 m/min	N
PEEK CF30	tinka	110 m/min	N
GFK	ribotai tinka	120 m/min	N
CFK	ribotai tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		