

**Garant**
**VHM freza su gręžimo viršūne, kairinė spiralė vidutinė, be dangos, Ø h10 DC: 6mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209445 6      |
| GTIN             | 4045197477972 |
| Produktų klasė   | 11X           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Labai efektyvus kryžminis dantytumas** ir **135° gražto smaigalys** ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui.

**Kairinė spiralė**, drožlės nukreipiamos į apačią. Ypač tinka plonomis medžiagoms.

**Techninis aprašymas**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30 | 0,12 mm/aps,           |
| Dantų skaičius Z                                 | 2                      |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>                | 6 mm                   |
| Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25  | 0,18 mm/aps,           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                            | 6 mm                   |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>            | 19 mm                  |
| Bendras ilgis L                                  | 60 mm                  |
| Danga  | be dangos              |
| Dantų smulkumas                                  | vidutinis              |
| Ašmenys  | VHM                    |
| Norma  | Gamykliniai standartai |
| Frezos profilis                                  | kryžminiai dantys      |
| Tipas  | W                      |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tolerancija Nominalusis $\emptyset$ | h10   |
| Skersinės pastūmos kryptis          | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai             |
| Smailas kampas                      | 135 laipsniai                                     |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant    | $0,5 \times D$ , kai apdirbami šoniniai paviršiai |
| Kotas                               | DIN 6535 HA su h6                                 |
| Vidinis aušinimas                   | ne  |
| Spalvinis žymėjimas                 | geltona   |
| Koto tolerancija                    | h6  |
| Produkto rūšis                      | Frezos  |

### Vartotojo duomenys

|                | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| PVDF GF20      | tinka         | 120 m/min | N         |
| POM GF25       | tinka         | 120 m/min | N         |
| PA 66 GF30     | tinka         | 100 m/min | N         |
| PEEK GF30      | tinka         | 100 m/min | N         |
| PTFE CF25      | tinka         | 120 m/min | N         |
| PEEK CF30      | tinka         | 110 m/min | N         |
| GFK            | ribotai tinka | 120 m/min | N         |
| CFK            | ribotai tinka | 120 m/min | N         |
| drėgnas, maks. | tinka         |           |           |
| sausasis       | tinka         |           |           |
| Oras           | tinka         |           |           |

### Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|