

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, SmCo₅, Ø: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085922 32
GTIN	2050000965258
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3–6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Aukštis	7 mm
Nominalioji sukibimo jėga	220 N
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis su sriegiu	15,5 mm
Svoris	48 g
Sriegio įvorė	taip
Ø	32 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C

Sriegis	M5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo ₅
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M5	085921 M5
--	-----------