



## Pūtimo pistoletas, Tipas: STAR



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Našus** pūtimo pistoletas **tiksliai dozuojantis; 3 kartus didesnė pūtimo galia** nei įprastinių pūtimo pistolečių.

**Universalus**, iki 10 bar darbinis slėgis.

#### Tiekimo sudėtis:

Įskaitant įstatomą antgalį ir žarnos antgalį 9 mm.

#### Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoletus žr. Nr. 080263 H1 ir 955750.

### Techninis aprašymas

Tipas	STAR
Srauto dydis prie 6 bar	680 l/min
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Produkto rūšis	Pistoletas

---

## Priedai

Prailginimo vamzdis pūtimo pistoletui ilgis 300 mm

080134 300