

KÄRCHER**Šlavimo mašina, Tipas: KM7030CBP****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Rankinė šlavimo mašina su elektriniu šlavimo voleliu ir šoninio šepetio pavara, kad vienodai gerai šluotų tiek sukant į kairę, tiek į dešinę. Universalūs šeriai vidaus ir lauko patalpoms valyti, dulkių filtras su siurbimu, tvirtas plastikinis rėmas, lengvai reguliuojamas pagrindinis šlavimo velenas ir tolygiai reguliuojamas šoninis šepetys.

- **integruotas nusiurbimas**
- **Akumuliatorinis**
- **varomas šoninis šepetys ir ritininis šepetys**

Rankinė grindų valymo mašina įvairioms užduotims ir skirtingų dydžių paviršiams. Pasirinktinai elektrinė arba akumuliatorinė. Didelis našumas ir ekonomiškumas naudojant.

Techninis aprašymas

Aukštis	1050 mm
Plotis	770 mm
Ilgis	1200 mm
Naudojama galia	195 W
Akumuliatoriaus įtampa	12 V

Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
maksimali eksploatavimo trukmė	150 min
Talpa	30 l
Svoris neto	48 kg
Darbinis plotis su šoninėmis šluotomis	700 mm
Produkto rūšis	Grindų valymo prietaisas