

KÄRCHER**Pramoninė grindų valymo mašina, Tipas: BR4010CADV****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

BR 40/10 C - ekonomiškiausia mašina savo klasėje. Kompaktiškos ir galingos mašinos darbinis plotis - 400 mm, o rezervuaro talpa - 10 l. Advance variantas turi papildomus transportavimo ratukus ir šepetio kontaktinio slėgio reguliavimą.

Rankinė grindų valymo mašina įvairioms užduotims ir skirtingų dydžių paviršiams. Pasirinktinai elektrinė arba akumuliatorinė. Didelis našumas ir ekonomiškumas naudojant.

Darbinio pločio šepetiai: 400 mm

Darbinio pločio siurbimas: 400 mm

Ilgis: 520 mm

Plotis: 470 mm

Aukštis: 1150 mm

maks. veikimo plotas: 400 m²/h

Techninis aprašymas

Darbinio pločio šepetiai	400 mm
Svoris su priedais	30 kg
Plotis	470 mm

Nuotekų rezervuaro tūris	10 l
Naudojama galia	2300 W
Darbinio pločio siurbimas	400 mm
Ilgis	520 mm
Aukštis	1150 mm
Gėlo vandens rezervuarų tūris	10 l
min. šepėčių kontaktinis slėgis	100 g/cm ³
maks. veikimo plotas	400 m ² /h
Šepėčių apsisukimų skaičius	1100 min ⁻¹
Tinklo dažnis	50 Hz
Tinklo įtampa	220 - 240 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Grindų valymo prietaisas