



## LED stalnis šviestuvas, Koto dydis: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081408 10
GTIN	4260131239168
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Modernus stalnis šviestuvas „Comet“ su rankiniu valdymu ant lempos galvutės, skirta įjungti ir išjungti, taip pat pritemdymo funkcija. Be to, atspalvius galima keisti pagal poreikį naudojant antrąjį jutiklį ir valdant rankiniu būdu. Abu jutikliai reaguoja, kai tik po jais laikoma ranka. Dėl plono ir elegantiško anoduoto aliuminio korpuso, sujungto su klasikiniu juodu apvalkalu, lanksčiu šarnyru, šviestuvas puikiai dera prie modernių biuro baldų.

- **Stabili stalo kojelė.**
- **Vienalytis ir mažai atspindintis 120° apšvietimas.**
- **Šviesos spalvą nuo šaltai baltos iki šiltai baltos galima pakeisti naudojant jutiklį ant šviestuvo galvutės.**
- **Tolygiai pritemdomas, galima valdyti jutikliais ant šviestuvo galvutės.**
- **Neakinanti ir nemirksinti.**

### Techninis aprašymas

Apšvietimo priemonės	LED lempuotė
Apšvietimo spalvinė temperatūra	2700 - 5500 K
Šviesos stiprumas	10 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Šviesos spalva	šiltai balta
Šviesos spalva	šaltai balta
Šviesos spalva	neutrali balta
Bendras aukštis	900 mm
Šviesos srautas	960 lm
Šviestuvo galvutės plotis	30 mm
Šviestuvo galvutės gylis	210 mm
Šviestuvo galvutės aukštis	10 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas