



LED darbo vietos šviestuvas Su gestų atpažinimu, Tipas: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris

081409 10

GTIN

4260131239366

Produktų klasė

08C

Aprašymas

Modelis:

Modernus darbo vietos šviestuvas **su valdymo judesiais funkcija** lempos galvutėje, skirta įjungimui ir išjungimui. Jei reikia, apšvietimo atspalvį galima keisti. Šviestuvas gali būti naudojamas įvairiose taikymo srityse.

- **Tvirtas magnetinis stovas.**
- **Vienalytis ir mažai atspindintis 120° apšvietimas.**
- **Neakinanti ir nemirksinti.**
- **Šviesos spalvą nuo šaltai baltos iki šiltai baltos galima pakeisti naudojant jutiklį ant šviestuvo galvutės.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.

Techninis aprašymas

Šviesos stiprumas	10 W
IP apsaugos klasė	IP 65
Šviestuvo galvutės gylis	210 mm
Magnetinio pado Ø	66 mm
Svoris	760 g
Šviestuvo galvutės aukštis	10 mm
Šviestuvo galvutės plotis	30 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	2700 - 5500 K
Bendras aukštis	750 mm
Šviesos srautas	960 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas