

HOLEX**Skaitmeninis slankmatis HCT su Bluetooth, Matavimo ribos: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412790 300
GTIN	4062406629458
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis-gylmatis su **Bluetooth 5.0**. Gerai įskaitomas LCD ekranas. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Rankena patogiu paviršiumi. Matavimo paviršiai yra tiksliai apdirbti. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device). Programuojamas automatinis išjungimas ir miego režimo įjungimas per HCT programą, be gylmačio.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,0005 in
Serija	HCT
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos	0 - 300 mm
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė

Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	65 mm
Yra gyliamatis	ne
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 Nr. CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236