

HOLEX**Skaitmeninis slankmatis HCT su Bluetooth, Matavimo ribos: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412790 200
GTIN	4062406629441
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis-gylmatis su **Bluetooth 5.0**. Gerai įskaitomas LCD ekranas. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Rankena patogiu paviršiumi. Matavimo paviršiai yra tiksliai apdirbti. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device). Programuojamas automatinis išjungimas ir miego režimo įjungimas per HCT programą.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos	0 - 200 mm
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Baterijų kiekis	1
Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	50 mm
Serija	HCT
Padalos vertė	0,01 mm

Maitinimas	Baterijos
Yra gyliamatis	taip
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,0005 in
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 Nr. CR2032
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236