

**HOLEX****Skaitmeninis gylmatis HCT su Bluetooth, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418743 150
GTIN	4062406629472
Produktų klasė	42A

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiam ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Bluetooth 5.0. Suderinama su papildoma HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Nemokamai Android ir iOS bei HCT Windows App. Taip pat gali būti naudojamas su Human Interface Device (HID).

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm

Matavimo liniuotės skersmuo	16×4 mm
Serija	HCT
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	gylmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Varžtas gylgio nustatymo plokštei	412236
-----------------------------------	--------