

HOLEX

Skaitmeninis slankmatis HCT su Bluetooth ir apvaliu gylmačiu, Matavimo ribos: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412792 150
GTIN	4062406629465
Produktų klasė	42A

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis-gylmatis su **Bluetooth 5.0**. Gerai įskaitomas LCD ekranas. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Rankena patogiu paviršiumi. Matavimo paviršiai yra tiksliai apdirbti. Suderinamas su pasirinkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device). Programuojamas automatinis išjungimas ir miego režimo įjungimas per HCT programą.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Norma	ISO 13385
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Yra gyliamatis	taip
Antgalių ilgis	40 mm
Gylmatis	Ø 1,6
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 Nr. CR2032
Serija	HCT
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija

Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Baterijų kiekis	1
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	HCT Windows programėlė
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236