

**HOLEX****Plokščiasis magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 38mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085944 38
GTIN	4045197372857
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

- Plokščiasis magnetas apsaugotas plieniniu apvalkalu.
- Magnetas tvirtinamas iš apačios per pagilintą kiaurymę.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dyd. 19 iki 100 °C).

**Paskirtis:**

Įrangos gamyba.

**Techninis aprašymas**

Ø	38,1 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	5,2 mm
Paviršiaus medžiaga	Plienas
Aukštis	10,35 mm
Nominalioji sukibimo jėga	130 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Apvalus magnetas

