



Atsuktuvo laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliais su terkšle ir magnetu, Koto dydis: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676565 2
GTIN	4013288221131
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Ypač maža, ergonomiška 2K Kraftform rankena su 1/4 colio antgalių laikikliu toms vietoms, į kurias sunku patekti. Su terkšlės funkcija ir puikiu dantytumu mažam grįžimo kampui. Lengva naudoti perjungimo žiedą. Įskaitant 6 tvirtus universalius antgalius C 6,3, kurie yra rankenos dėtuveje. Tvirtas nuolatinis magnetas antgalio laikiklyje užtikrina, kad antgalis bus patikimai pritvirtintas.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 675520 dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: po 1 vnt. Nr. 675540 dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 675550 dyd. TX25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. 0,8×5,5 mm

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis	69 mm

Antgalių laikiklis	D 6,3
su terkšline rankena	ne
su teleskopiniu kotu	ne
su antgaliais	taip
integruota antgalių apkaba	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu