

Garant**Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D mini, Tipas: 16L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319467 16L
GTIN	4062406641870
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtina atlikti susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo peiliu 10×D.

Techninis aprašymas

C	1 mm
Spindulys R	2 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Koto ilgis L _s	53 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Poslinkis Z link ašies	12,5 mm

Iškyšos ilgis L_1	112 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Bendras ilgis L_2	171 mm
Ištekinimo gylis iki	$7 \times D$
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius