

Garant**Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D midi, Tipas: 10R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319468 10R
GTIN	4062406641900
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo peiliu 10×D.

Techninis aprašymas

Spindulys R	1,2 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
Koto ilgis L_s	53 mm
Bendras ilgis L_2	129 mm
Iškyšos ilgis L_1	70 mm
Pjovimo kryptis	dešininis

C	1 mm
Poslinkis Z link ašies	11 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Ištekimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius