

Garant**Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D midi, Tipas: 16R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319468 16R
GTIN	4062406642440
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo peiliu 10×D.

Techninis aprašymas

Koto ilgis L _s	53 mm
Bendras ilgis L ₂	171 mm
Spindulys R	1,2 mm
Iškyšos ilgis L ₁	112 mm
Koto Ø D ₂	32 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Poslinkis Z link ašies	16 mm
C	1,5 mm
Ø D ₃	40 mm
Ištekinimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius