

**Garant****Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7xD maxi, Tipas: 20L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319469 20L
GTIN	4062406642532
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3xD pagal naudojamo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo peiliu 10xD.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	140 mm
Bendras ilgis $L_2$	206 mm
Koto $\varnothing D_2$	32 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Spindulys R	1,2 mm
Poslinkis Z link ašies	20 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

C	1,5 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	60 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Ištekimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius