

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D midi, Tipas: 10L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319468 10L
GTIN	4062406642419
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo peiliu 10×D.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Bendras ilgis L ₂	129 mm
Koto Ø D ₂	32 mm
Poslinkis Z link ašies	11 mm
Iškyšos ilgis L ₁	70 mm
Pjovimo kryptis	dešininis

Spindulys R	1,2 mm
Ø D ₃	40 mm
C	1 mm
Koto ilgis L _s	53 mm
Ištekimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius