

Garant**Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D maxi, Tipas: 12L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319469 12L
GTIN	4062406642495
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

Privalumai:

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

Pastaba:

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo peiliu 10×D.

Techninis aprašymas

Pjovimo kryptis	dešininis
Bendras ilgis L ₂	143 mm
Iškyšos ilgis L ₁	84 mm
Spindulys R	1,2 mm
Koto Ø D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm

C	1,5 mm
Koto ilgis L_s	53 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
Poslinkis Z link ašies	18,5 mm
Ištekinimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius