

**Garant****Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D maxi, Tipas: 10R****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319469 10R
GTIN	4062406642464
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtina atlikti susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo peiliu 10×D.

**Techninis aprašymas**

Spindulys R	1,2 mm
C	1 mm
Poslinkis Z link ašies	14 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	70 mm
Koto Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Bendras ilgis L <sub>2</sub>	129 mm

Koto ilgis $L_s$	53 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
$\varnothing D_3$	40 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
Ištekinimo gylis iki	$7 \times D$
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius