

**Vežimėlis plieninėms talpoms gabenti, Koto dydis: 51111****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 919901 51111  |
| GTIN             | 4017976510637 |
| Produktų klasė   | 96F           |

**Aprašymas****Modelis:**

Suvirinti vamzdiniai rėmai, ratai su kietosios gumos padangomis, stebulės su ritininiais guoliais.

**Apsauginės rankenos** iš plastiko. Plieniniai talpos tvirtai laikomi pritvirtinamomis apsauginėmis grandinėmis. 1 propano cilindru, kurio svoris 11 kg, Ø 300 mm. Tripusė briauna ant kastuvo.

**Spalva:**

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas milteliniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Svoris             | 14,5 kg                              |
| Ratuko Ø           | 250 mm                               |
| Aukštis            | 1240 mm                              |
| Plotis             | 530 mm                               |
| Leistinoji apkrova | 100 kg                               |
| Produkto rūšis     | Vežimėlis plieninėms talpoms gabenti |

