

Garant**Ruošinio atrama, Tipas: 150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

360432 150

GTIN

4062406640439

Produktų klasė

31H

Aprašymas**Modelis:**

- Tolygus ir greitas nustatymas.
- M8 galvutė griovelių spraustukui T-formos veržlei arba tiesioginiam tvirtinimui.
- Galimas maksimalus 30 mm prailginimas.

Paskirtis:

Naudojimui frezavimo ir gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Anoduotas aliuminis.

Priedai pasirinktinai:

T griovelių spraustukai su M8 žr. Nr. 370520 dyd. 12 – 18.

Techninis aprašymas

S atstumas tarp ašių A

80 - 110 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

TC

Atitinka spalvinį žymėjimą

HiPo

Atitinka spalvinį žymėjimą

LC

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	T-Rex
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
Atitinka spalvinį žymėjimą	Centro Gripp
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Bendras aukštis	210 - 240 mm
Naud. aukštis N	145 - 175 mm
Produkto rūšis	Ruošinio atrama