

**Garant****Ruošinio atrama, Tipas: 300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

360432 300

GTIN

4062406640446

Produktų klasė

31H

**Aprašymas****Modelis:**

- Tolygus ir greitas nustatymas.
- M8 galvutė griovelių spraustukui T-formos veržlei arba tiesioginiam tvirtinimui.
- Galimas maksimalus 30 mm prailginimas.

Dviguba atrama.

**Paskirtis:**

Naudojimui frezavimo ir gręžimo staklėse.

**Apdirbama medžiaga:**

Anoduotas aliuminis.

**Priedai pasirinktinai:**

T griovelių spraustukai su M8 žr. Nr. 370520 dyd. 12 – 18.

**Techninis aprašymas**

Bendras aukštis

350 - 380 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

TC

Atitinka spalvinį žymėjimą

HiPo

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	T-Rex
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
Atitinka spalvinį žymėjimą	Centro Gripp
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Naud. aukštis N	285 - 315 mm
S atstumas tarp ašių A	80 - 110 mm
Produkto rūšis	Ruošinio atrama