



Dinamometrinis raktas Standard MANOSKOP® 721 su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 50Nm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 657225 50 |
| GTIN | 4018754268917 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale (Nm ir ft. lb) ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Pasiekęs sukimo momentą jis iškart grąžinamas į ramybės padėtį. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio.

Mato vienetai: Nm, lbfft. Su **ne**nuimama terkšle – tik dešininiam priveržimui.

Funkcija:

Reguliavimas: greitas sukimo momento nustatymas pastumiama reguliavimo mygtuku.

Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Greitas sukimo momento nustatymas paslankiu reguliavimo mygtuku. Nustatyta vertė užfiksuojama fiksavimo mygtuku rankenoje.

Paskirtis:

Dėl greito reguliavimo idealiai tinka remontui ir mažesnių serijų darbams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------------------|
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % |
| Kalibravimas | O1 |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 2 Nm |
| Suveikimo signalas | akustinis |
| Suveikimo signalas | jutiklinis |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
| Serija | MANOSKOP® 721 Quick |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃] | 293 mm |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale |
| Sūkių momento ribos | 6 - 50 Nm |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm |
| Padalos vertė, pasirenkama | lbfft |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| maksimalus sukimo momentas | 50 Nm |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Duomenys protokoluojami | taip |
| Sūkių momento ribos | 5 - 36 lbfft |
| Bendras ilgis L | 352 mm |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas |
| Indikatorius | analog |
| Svoris | 880 g |
| Matavimo prietaisai | mechaninė |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) |

| | |
|--|-----------------------|
| Feedback | ryškus |
| Užlenkimo funkcija | ne |
| Slipper funkcija | ne |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne |
| Kontrolinė rodyklė | ne |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |