

Avarinis dušas, Koto dydis: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	984160 2
GTIN	662641922396
Produktų klasė	97S

Aprašymas

Modelis:

Avarinio dušo derinys, skirtas montuoti ant grindų su akių ir veido dušu. Skirta darbui patalpose. Su atviru nerūdijančiojo plieno padėklui, kad pagerėtų atsparumas korozijai ir ilgaamžiškumas. Avarinio dušo valdymas rankine svirtimi. Akių / veido dušo valdymas per slėgio plokštę arba kojų plokštę. Pagal ANSI standartą. Su nerūdijančiojo plieno vamzdynais.

Techninis aprašymas

Gylis	741 mm
Montavimo atvejas	tvirtinti prie grindų
BSP prijungimo sriegis	1.1/4 in
Aukštis	2288 mm
Gamintojo pavadinimas	EXP-18GS/85G(D)
Pritaikymo sritys	Vidus
Plotis	350 mm
Avarinio dušo srauto vertė	76 l/min

Akių/veido dušo srauto vertė	12 l/min
Srauto slėgis	2 - 6 bar
Srauto slėgis	29 psi
Produkto rūšis	Avarinis dušas