

**Garant****Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, be dangos, Ø js12 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192400 10
GTIN	4045197105912
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

**Frezos briaunos su iššlifuoti drožlialaužiais grioveliais.** Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. **Universali freza** kontūriniam frezavimui arba įsigilinimui ir tolimesniam šoninių paviršių apdirbimui.

**Privalumai:**

Lyginant su daugiadantėmis frezomis, **platesnis griovelis efektyviau pašalina drožles.**

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	3
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	10 mm
Kampų nuožulos plotis prie $45^\circ$	0,4 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	22 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	25 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		