

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Neodimis, Ø: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085924 8
GTIN	2050001737724
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Nominalioji sukibimo jėga	13 N
Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Ø	8 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Aukštis	4,5 mm
Sriegio įvorė	taip
Sriegis	M3 mm

Svoris	3,5 g
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
---	-----------