


**rapid****Žarnų vyniotuvas lakštinio plieno korpuse, Tipas: 15SCS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Produktų klasė	08A

**Aprašymas****Modelis:**

Žarnų vyniotuvas su **kreipiamosiomis**, patvariomis plieno spyruoklėmis varomas **išvyniojimo ir vyniojimo automatinis įtaisas** su **keliais fiksatoriais apsisukimui**.

Atviras žarnų vyniotuvas, **dažyta, iš dalies cinkuota lakštinio plieno konstrukcija** su **reguliuojamu išleidimo langu** ir **tvirta gumine žarna**. Su patentuota, valdoma vyniojimo automatika SCS, kad būtų išvengta susižeidimų ir sužalojimų.

**Paskirtis:**

Tinka orui, vandeniui, tepalui ir dyzelinui.

Padidinti ergonominį poveikį dirbant be įtempimo, taip pat užtikrinti tvarką ir išvengti nelaimingų atsitikimų bei sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

**Techninis aprašymas**

Įėjimo jungtis	1/2 in
naudingasis žarnos ilgis	15 m
maksimalus darbinis slėgis	50 bar
Išėjimo jungtis	1/2 in

Korpuso medžiaga	Plieninis lakštas, dažytas
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS	taip
Korpuso aukštis	494 mm
Korpuso gylis	180 mm
Korpuso plotis	470 mm
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas