

TRICOFLEX**Vandens žarna, geltonai mėlyna, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 25 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080046 25
GTIN	3506111100570
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės ir nesusisukanti vandens žarna, geltona su mėlynais dryžiais. 50 m ilgio.
Žarnos išorinis Ø: 31,6 mm

Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	25 mm
Medžiaga	tvirta PVC vandens žarna
Spalva	geltona-mėlyna
Žarnos išorinis Ø	31,6 mm
Žarnos ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	Ilgis 50 m