




Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, TiAlN, Ø js12 DC: 15mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 192450 15 |
| GTIN | 4045197106285 |
| Produktų klasė | 12W |

Aprašymas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuoti drožliu žaliais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. **Universal freza** kontūriniam frezavimui arba įsigilinimui ir tolimesniam šoninių paviršių apdirbimui.

Pigesnis pasirinkimas.

Privalumai:

Lyginant su daugiadantėmis frezomis, **platesnis griovelis efektyviau pašalina drožles.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,6 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,03 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 15 mm |
| Koto Ø D _s | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 83 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 26 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | js12 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai |

| | |
|-----------------------|--|
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Frezos profilis | NR |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 78 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 55 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 17 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 14 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 46 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 92 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |