

Garant**Rupiojo apdirbimo freza, be dangos, Ø js12 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192480 12
GTIN	4045197106407
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Frezos briaunos su iššlifuotiems drožialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui. **Universalinė freza** kontūriniam frezavimui arba įsigilinimui ir tolimesniam šoninių paviršių apdirbimui.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,021 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D_c	12 mm
Koto Ø D_s	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	53 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	25 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		