

Garant**Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, be dangos, Ø js14 DC: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192520 18
GTIN	4045197106704
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Frezos briaunos su iššlifuoti drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

- **Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.**
- **Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.**

Privalumai:

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti **našiam pjovimui.**

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	3
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,075 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	18 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Bendras ilgis L	123 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	63 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js14
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	36 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	WR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	138 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	83 m/min	N
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		