

Plokščiasis magnetas be sriegio, Neodimis, Ø: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085923 6
GTIN	2050001735768
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	5 N
Aukštis	4,5 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Ø	6 mm
Svoris	1 g
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

