

Garant**Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, be dangos, Ø js14 DC: 22mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 192520 22 |
| GTIN | 4045197106728 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Frezos briaunos su iššlifuoti drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

- **Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.**
- **Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.**

Privalumai:

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti **našiam pjovimui.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 22 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,08 mm |
| Koto Ø D _s | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 141 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 75 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | js14 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 36 laipsniai |

| | |
|-----------------------|--|
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Frezos profilis | WR |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 138 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 83 m/min | N |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 9 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |